



Fresa per spallamenti a 90° MEV, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 50/5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226420 50/5
GTIN	4960664914289
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	50 mm
Angolo rampa α_{max}	0,26 grado
Numero taglienti Z	5
Inserto adatto	TOMT060508
Fresatura a interpolazione Ø D_{min}	95 mm
Vite inserto	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Fresatura a interpolazione Ø D_{max}	98 mm
Lunghezza rampa L per α_{max}	44,25 mm
Lunghezza complessiva L_{compl}	40 mm

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Ø D_3	45 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229723 1
-----------------------------	----------