



Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 18 V, Modello: M18HOSALC



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata.

- **Lampada da lavoro a LED da 18 V molto robusta con stativo.**
- **Testa resistente agli urti con 3 moduli LED separati e regolabili singolarmente.**
- **Fonte di alimentazione ibrida: funzionamento con batteria da 18 V oppure con cavo.**
- **Caricabatterie M18™ integrato e caricabatterie USB da 2,1 ampere.**

Funzione:

IP34: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 2,5$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Per:

Batterie Milwaukee 18 V (n. art. 073816 MB18 e 073827 MB18).

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 34
------------------------	-------

Zona ATEX	Nessuna
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Corrente di illuminazione Livello 2	4000 lm
Autonomia Livello 2	5 h
Peso con batteria	11100 g
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Lampadine	Lampada LED
Tensione batteria	18 V
Corrente di illuminazione	6000 lm
Autonomia Livello 3	10 h
Denominazione originale prodotto	M18 HOSALC-0
Corrente di illuminazione Livello 3	1700 lm
Attributo del nome del prodotto	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro