



Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro INOX M HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202996 10
GTIN	4062406569174
Classe articolo	12Y

Descrizione

Esecuzione:

La migliore durata della sua categoria per la lavorazione di **acciai resistenti alla corrosione** grazie **all'innovativo rivestimento e alla geometria di ultima generazione**. In particolare per **acciai inossidabili ad alta dinamica**, ad es. Duplex. **Ottimi risultati di asportazione truciolo** grazie a **elevate velocità di taglio**.

Descrizione tecnica

Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Numero denti Z	4
Ø Codolo D _s	10 mm
Tolleranza Ø nominale	e8
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm ²	0,035 mm
Ø Posizione libera D ₁	9,7 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Ø Tagliente D _c	10 mm
Lunghezza taglienti L _c	30 mm
Angolo dell'elica	38 grado

Lunghezza complessiva L	80 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,2 mm
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	38 mm
Avanzamento f _z per contornatura in inox > 900 N/mm ²	0,05 mm
Serie	Pro INOX
Rivestimento	TiSiN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	diversa
Passo dei taglienti	diversa
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,08×D
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
TOOLOX 33	idoneo	115 m/min	H
TOOLOX 44	idoneo	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	idoneo	85 m/min	M
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		