


**Garant****Inserto per incisione, HB7525, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	217229 UNI
GTIN	4062406569044
Classe articolo	21Y

**Descrizione**

Inserto per incisione UNI Avanzamento f: 0,008 - 0,03 mm

**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,008 - 0,03 mm
Modello	UNI
Tipo	HB7525
Angolo di affilatura	90 grado
$W_{min.}$	0,25 mm
$W_{max.}$	1,8 mm
$t_{max.}$	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per incisione

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	30 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	20 m/min	P
GG(G)	idoneo	80 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		