

**Garant****Fresa per spallamenti a 90°, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z:  
20/3mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215178 20/3
GTIN	4062406570095
Classe articolo	210

## Descrizione

### Esecuzione:

Il sistema per frese per spallamenti per **fresatura di spallamenti continua**. La dimensione compatta degli inserti garantisce **enorme stabilità** con un numero di taglienti estremamente elevato e al contempo la **massima produttività**.

### Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 7IP**.

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl}}$	30 mm
Ø $D_1$ h6	10,5 mm
Inserto adatto	XNEX 040308
Ø $D_2$	17,7 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	2 mm
Ø Tagliente $D_c$	20 mm
Sede filettata M	M10
Numero taglienti Z	3

Set di viti per inserti	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 1	219878 1
--	----------