

**Portautensili per esterni a cambio rapido, Modello: E25/100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318100 E25/100
GTIN	2050002067509
Classe articolo	36A

Descrizione**Esecuzione:**

Supporto per utensile con stelo quadro. Dotato di vite per la regolazione dell'altezza e 3 viti di serraggio stelo.

Nota:

Al momento dell'ordine dei pezzi di ricambio n. art. 318110 – 318130 indicare il numero dei ricambi e la dimensione della testa di bloccaggio in acciaio a cambio rapido A, B, C o E.

Descrizione tecnica

Altezza portautensile	25 mm
Modello	E25/100
Lunghezza	100 mm
Spessore del portautensile W	12 mm
Adatto per n. art. 318000	E
Tipo di prodotto	Portautensile

