

Garant**Contropunta rotante con cuspidi in metallo duro e ghiera di estrazione, Cono Morse (CM): 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	321240 3
GTIN	4062406572433
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

- **Contropunta con cuspidi in metallo duro per casi di utilizzo con notevole azione abrasiva in corrispondenza del centraggio.**
- **Angolo di affilatura 60°.**
- **Ghiera di estrazione.**
- **Cuscinetto di alta precisione per un'elevata precisione di concentricità radiale.**
- **Esente da manutenzione grazie al tipo di lubrificazione permanente.**
- **Una guarnizione speciale impedisce a sporco e liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.**

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per la lavorazione di pezzi sottili a un elevato numero di giri e per numeri di pezzi elevati con carico automatico nella produzione in serie.

Per forze assiali elevate in caso di truciolatura pesante grazie alla speciale disposizione dei cuscinetti.

Ø Alloggiamento D: 60 mm

Lunghezza utile B: 95 mm

Ø Metallo duro H: 14 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Lunghezza punta C: 36 mm

Numero massimo giri: 4300 min⁻¹

Descrizione tecnica

Lunghezza utile B	95 mm
Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Cono Morse	MK3
Ø Alloggiamento D	60 mm
Numero massimo giri	4300 min ⁻¹
Ø Metallo duro H	14 mm
Lunghezza punta C	36 mm
Per peso del pezzo	400 kg
Forza assiale	2,55 kN
Angolo di affilatura	60 grado
Inserto in metallo duro	sì
Esecuzione	rotante
Vite di estrazione	sì
Tipo di prodotto	Cuspide