

Garant**Adattatore a cambio rapido per XPENT, Per larghezza ganasce b: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361137 125
GTIN	4062406745554
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Temprata e rettificata. Incluse viti di fissaggio.

Vantaggi:

Tutte le morse NC a marchio GARANT oppure Allmatic possono essere usate con gli inserti di serraggio e le ganasce riportate XPENT.

Uso:

Per l'impiego di **ganasce riportate XTRIC Dim. 125** su XPENT Dim. 1S, 1 e 2.

Materiale:

Acciaio temprato

Per:

Ganasce riportate XTRIC n. art. 363010– 363045 in Dim. 125.

Nota:

Non è possibile ampliare l'apertura ruotando le torri di serraggio in combinazione con la piastra di adattamento.

Attenzione: Max. 72 Nm = 32 kN.

Descrizione tecnica

Altezza h	20,5 mm
Lunghezza l	66 mm
Serie	Xpent

Per codice a colori	Xpent1-2
Tipo di prodotto	Piastra di adattamento