



Avvolgicavo, Modello: 15



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081193 15
GTIN	4062406745714
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgicavo con **dispositivo automatico di estrazione e avvolgimento guidato e dispositivo di arresto multiplo per giro. Alloggiamento di plastica** chiuso e resistente alla rottura. Con **protezione termica contro i sovraccarichi** e robusto cavo in neoprene H07RN-F con raccordo. Semplice montaggio a parete o a soffitto con **inclinazione di 180°**.

Funzione:

IP24: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto.

Uso:

Ergonomia migliorata grazie alla possibilità di lavorare senza trazione, nonché per assicurare l'ordine ed evitare i rischi di infortuni e lesioni creati da cavi sul pavimento.

Nota:

Per avvolgitubi a molla vedi da n. art. 080066 a 080079.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza nominale srotolato	2000 (16 A) W
Classe del cavo	H07RN-F
Tensione nominale	230 V

Larghezza	175 mm
Grado di protezione IP	IP 24
Altezza	390 mm
Materiale del cavo	Gomma in neoprene
Frequenza di rete	50 Hz
Struttura del cavo	3G1,5
Lunghezza cavo	15 m
Numero di prese	1
Lunghezza	429 mm
Tipo di prodotto	Avvolgicavo