

**Garant****Piastra base, Lunghezza: 180mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	368010 180
GTIN	4062406739003
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Sistema composto da piastra base e piastra di serraggio/piastra sacrificale. La piastra base viene montata sul sistema di serraggio sul punto zero tramite l'interasse di 200 mm o direttamente sul banco macchina. La piastra di serraggio/piastra superiore viene montata sulla piastra base e il negativo del profilo del componente viene inserito in modo personalizzato. In alternativa è possibile applicare semplici elementi di serraggio di Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder e simili sulla piastra di serraggio/piastra superiore per il serraggio dei componenti.

Alluminio anodizzato. Interasse 200 mm.

**Per:**

Sistema di serraggio sul punto zero con interasse 200 mm oppure micrometro a croce 200 mm (con Dim. 360).

**Fornitura:**

4 viti calibrate M8, 4 tappi a vite.

**Accessori speciali:**

Perno di serraggio n. art. 360025 18M12.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	360 mm
Lunghezza	180 mm
Altezza	30 mm
Tipo di prodotto	Piastra di adattamento

