

Garant**CNMG 120404, Tipo: HB7415-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250156 HB7415-1
GTIN	4062406734886
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120404 HB7415-1 Tipo: HB7415-1
Rompitruccioli: TIM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7415-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 90 m/min
Rompitruccioli	TIM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tolleranza	M

Impiego principale	S
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura