

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250660 HB7415-1
GTIN	4062406749330
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7415-1 Tipo: HB7415-1
Rompitrucioli: TIS
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	S
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Rompitrucioli	TIS
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7415-1

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura