


Garant
SNMG 120404, Tipo: HB7415-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120404 HB7415-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm
 Tipo: HB7415-1
 Rompitruccioli: TIS
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7415-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Impiego principale	S

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	TIS
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura