


Garant**WNMG 060408, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 060408 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucoli: TIM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 90 m/min
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060408

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	TIM
Tipo	HB7415-1
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	S
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura