

Garant
Fresa a raggio completo in HMI HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 3/6mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	207477 3/6
GTIN	4045197455420
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:

Geometria e rivestimento speciali per la lavorazione di **acciai inossidabili e resistenti agli acidi**. 4 taglienti frontali fino al centro. Pertanto utilizzabile come **utensile a 4 taglienti** per tutte le profondità di taglio.

Tolleranza: contorno del raggio = $\pm 0,005$ mm.

Nota:

Nuova generazione disponibile! Prodotto più recente n. art. 207473.

Descrizione tecnica

Numero denti Z	4
Avanzamento f_z per contornatura in inox < 900 N/mm ²	0,006 mm
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in INOX < 900 N/mm ²	0,007 mm
Ø Tagliente D_c	3 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Lunghezza complessiva L	54 mm
Lunghezza taglienti L_c	5 mm
Fattore di correzione per v_c	1,25
Angolo dell'elica	45 grado
Raggio R	1,5 mm
Rivestimento	TiAlN

Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	f8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Frese a raggio completo e sferiche

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	230 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	95 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	85 m/min	M
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB	129100 HB
-----------------------------	-----------