

Garant**WNMG 080404, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251962 HB7415-1
GTIN	4062406749484
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080404 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucioli: TIS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Rompitrucioli	TIS
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	S
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7415-1
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura