

Garant**VNMG 160404, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251732 HB7415-1
GTIN	4062406749446
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7415-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Impiego principale	S
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Rompitrucioli	TIS
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio a_p	0,2 - 2 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura