


**Garant****WNMG 080412, Tipo: HB7415-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252072 HB7415-1
GTIN	4062406749514
Classe articolo	21G

## Descrizione

WNMG 080412 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucioli: TIM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 40 - 90 m/min

## Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	40 - 90 m/min
Tipo	HB7415-1
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Rompitrucioli	TIM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080412

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	S
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Insero per tornitura