


**Garant**
**CC. T 060204, Tipo: HB7415-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260052 HB7415-1
GTIN	4062406749538
Classe articolo	21G

### Descrizione

CC. T 060204 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucioli: TIS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 110 m/min

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 110 m/min
Avanzamento $f$	0,05 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Rompitrucioli	TIS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Condizione di taglio	continuo

Impiego principale	S
Tipo	HB7415-1
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura