


Garant**CC. T 09T302, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260056 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749545 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

CCMT 09T302 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucioli: TIS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Avanzamento f | 0,05 - 0,3 mm/gir, |
| Rompitrucioli | TIS |
| Condizione di taglio | continuo |
| Profondità di taglio a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 50 - 110 m/min |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tolleranza | M |
| Tipo | HB7415-1 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura |
| Codice ISO Inserto | CCMT 09T302 |
| Impiego principale | S |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |