


Garant**CC. T 09T304, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260058 HB7415-1
GTIN	4062406749552
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T304 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucoli: TIS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	TIS
Tipo	HB7415-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	S
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura