

Garant**CC. T 120404, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260064 HB7415-1
GTIN	4062406749576
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120404 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucoli: TIS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Rompitrucoli	TIS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Tipo	HB7415-1
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Impiego principale	S
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura