

DC. T 070202, Tipo: HB7415-1



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260351 HB7415-1
GTIN	4062406749613
Classe articolo	21G

## **Descrizione**

DCMT 070202 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucioli: TIS Tolleranza: M

Profondità di taglio a<sub>p</sub>: 0,2 - 1,5 mm Avanzamento f: 0,05 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v<sub>c</sub> applicazione principale: 50 - 110 m/min

## **Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	НМ
Tipo	HB7415-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura



Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	S
Tolleranza	M
Velocità di taglio v <sub>c</sub> applicazione principale	50 - 110 m/min
Rompitrucioli	TIS
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura