

Garant**DC. T 070204, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260353 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749620 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

DC. T 070204 HB7415-1 Tipo: HB7415-1
Rompitruccioli: TIS
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Profondità di taglio a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Tipo | HB7415-1 |
| Codice ISO Inserto | DCMT 070204 |
| Rompitruccioli | TIS |
| Tolleranza | M |

| | |
|--|-----------------------|
| Materiale da taglio | HM |
| Condizione di taglio | continuo |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 50 - 110 m/min |
| Impiego principale | S |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,3 mm/gir, |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |