


Garant**SCMT 09T304, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260742 HB7415-1
GTIN	4062406749668
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Tipo	HB7415-1
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	TIS
Impiego principale	S
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura