

Garant**Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	203041 8
GTIN	4045197510570
Classe articolo	11X

Descrizione**Esecuzione:**Per **sgrossatura e finitura**.Fino a $1,5 \times D$ dal pieno a **valori massimi di avanzamento** ed elevata silenziosità.**Vantaggi:**

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

Nota:**NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!****Il prodotto più recente consigliato è n. art. 203035.****Descrizione tecnica**

Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	25 mm
Ø Posizione libera D_1	7,8 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm^2	0,05 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm^2	0,06 mm
Numero denti Z	4
Ø Tagliente D_c	8 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,16 mm
Ø Codolo D_s	8 mm
Lunghezza complessiva L	63 mm
Lunghezza taglienti L_c	21 mm

Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Tolleranza Ø nominale	f8
Angolo dell'elica	38 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,3×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	50 m/min	M
GG(G)	idoneo	120 m/min	K
Uni	idoneo		

a umido max.	idoneo
a umido min.	limitatamente adatto
a secco	idoneo
Aria	idoneo