

**Garant****VC.T 160404, Tipo: HB7415-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Classe articolo	21G

## Descrizione

VC.T 160404 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucoli: TIS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 110 m/min

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,05 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 110 m/min
Impiego principale	S
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	TIS
Raggio di curvatura	0,4 mm

Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Tipo	HB7415-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura