

Garant**VC.T 110304, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261366 HB7415-1
GTIN	4062406749767
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 110304 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucioli: TIS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 1,5 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	S
Rompitrucioli	TIS
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Condizione di taglio	continuo

Tipo	HB7415-1
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura