

Garant**DNMG 150604, Tipo: HU7305-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250760 HU7305-1
GTIN	4062406749811
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150604 HU7305-1 Tipo: HU7305-1

Rompitrucoli: AM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 400 - 700 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	AM1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 700 m/min
Tipo	HU7305-1
Rivestimento	non rivestito
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Impiego principale	N
Profondità di taglio a_p	0,2 - 5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura