

Garant**VNMG 160404, Tipo: HU7305-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251802 HU7305-1
GTIN	4062406749859
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	AM1
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 700 m/min
Impiego principale	N
Profondità di taglio a_p	0,2 - 5 mm
Rivestimento	non rivestito
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HU7305-1
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M

Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura