


Garant
TNMG 160408, Tipo: HU7305-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251544 HU7305-1
GTIN	4062406749842
Classe articolo	21G

Descrizione

TN. G 160408 HU7305-1 Tipo: HU7305-1

Rompitrucioli: AM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 400 - 700 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	AM1
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Impiego principale	N
Rivestimento	non rivestito
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HU7305-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 700 m/min
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio a_p	0,2 - 5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura