


**Garant****CNMG 120404, Tipo: HB7130-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250058 HB7130-2
GTIN	4062406749255
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMG 120404 HB7130-2 Tipo: HB7130-2  
Rompitrucoli: VS  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 270 m/min

### Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Rompitrucoli	VS
Avanzamento $f$	0,15 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Tipo	HB7130-2
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 270 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura