


Garant**CNMG 09T304, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250050 HB7130-2
GTIN	4062406749248
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 09T304 HB7130-2 Tipo: HB7130-2
Rompitrucoli: VS
Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Materiale da taglio	HM

Impiego principale	M
Tipo	HB7130-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Rompitrucioli	VS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura