


Garant**SNMG 120408, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120408 HB7130-2 Raggio di curvatura: 0,8 mm
Tipo: HB7130-2
Rompitrucioli: VM
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VM
Tipo	HB7130-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min

Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura