

Garant**DNMG 150604, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 250658 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406749941 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

DNMG 150604 HB7130-2 Tipo: HB7130-2
Rompitrucoli: VS
Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,4 mm/gir, |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Impiego principale | M |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura |
| Tipo | HB7130-2 |
| Codice ISO Inserto | DNMG 150604 |

| | |
|--|------------------------|
| Rompitrucioli | VS |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 80 - 270 m/min |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Profondità di taglio a_p | 0,3 - 2 mm |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserito per tornitura |