

Garant**DNMG 110404, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250652 HB7130-2
GTIN	4062406749934
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110404 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucoli	VS
Tipo	HB7130-2
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Insero per tornitura