

Garant**TNMG 160404, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251432 HB7130-2
GTIN	4062406750008
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7130-2
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	VS
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura