

Garant**CC. T 060204, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260052 HB7130-2
GTIN	4062406750107
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 060204 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitruccioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitruccioli	VS
Tolleranza	M

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Tipo	HB7130-2
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura