

Garant**DC. T 11T302, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260356 HB7130-2
GTIN	4062406750213
Classe articolo	21G

Descrizione

DCMT 11T302 HB7130-2 Tipo: HB7130-2
Rompitrucoli: VS
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Tolleranza	M
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Rompitrucioli	VS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7130-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura