

**Garant****Paio di guanti MASTER FIT, Misure guanti: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094306 12
GTIN	4062406573980
Classe articolo	01H

**Descrizione****Esecuzione:**

Guanto multiuso anatomico con rivestimento in schiuma di nitrile. Materiale di supporto confortevole con tecnologia di lavorazione a 15 maglie in spandex e nylon per garantire un'ottima sensibilità tattile. Adatto sia per gli ambienti lavorativi asciutti sia per le aree leggermente oleose o grasse. Senza DMF.

**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Serie	MASTER FIT
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100

Caratteristiche guanti	Privi di DMF
EN 388	4121X
Materiale supporto	Nylon / Spandex
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	250 mm
Colore	blu / arancione
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso