

Garant**DC. T 11T304, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260462 HB7130-2
GTIN	4062406750244
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Rompitrucioli	VM
Tipo	HB7130-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura