

Garant**Paio di guanti MASTER CUT C, Misure guanti da lavoro: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094445 12
GTIN	4062406574093
Classe articolo	01H

Descrizione**Esecuzione:**

Aderente ed estremamente comodo grazie alla tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Comodo rivestimento in microschiama di nitrile per un'ottima sensibilità tattile e un'elevata destrezza.

GARANT MASTER CUT C. Livello di protezione antitaglio C, **senza fibre di vetro e acciaio.** Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.

I guanti possono essere lavati fino a 4 volte a una temperatura compresa tra 40 e 60 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Serie	MASTER CUT
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4331C
Materiale supporto	Filo speciale
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Colore	grigio / nero
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio