


Garant**SCMT 09T304, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260742 HB7130-2
GTIN	4062406750268
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucoli	VS
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7130-2
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura