


Garant**SC.T 09T304, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 09T304 HB7130-2 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7130-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Rompitrucoli	VM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Codice ISO Insetto	SCMT 09T304
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura