

**Sparachiodi a batteria, Denominazione originale prodotto: M12BST****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Classe articolo	03L

Descrizione**Esecuzione:**

Sparachiodi a batteria M12™ compatto ed efficiente con spingipunti incorporato e impugnatura antiscivolo. Fino a 2000 graffette per singola carica della batteria di 2,0 Ah. Nessun colpo a vuoto.

Per:

Graffette tipo G con profondità di inserimento massima di 6–14 mm.

Fornitura:

Versione **senza batteria, caricabatterie e Box HD.**

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	0
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di graffetta adatto	G
Denominazione originale prodotto	M12BST
Tensione batteria	12 V

Profondità inserimento graffette max.	14 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Imballaggio	Valigetta (HD=Heavy Duty)
Tipo di prodotto	Sparachiodi

Accessori

Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C