

Garant**TCMT 110204, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260952 HB7130-2
GTIN	4062406750329
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 110204 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Tipo	HB7130-2
Rompitrucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura