

**Garant****DCGT 04T002, Tipo: HU7315-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268094 HU7315-1
GTIN	4062406575939
Classe articolo	21G

## Descrizione

DCGT 04T002 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucioli: AF

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 300 m/min

## Descrizione tecnica

Rivestimento	non rivestita
Tipo	HU7315-1
Rompitrucioli	AF
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	DCGT 04T002

Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura