

**Garant****DCGT 04T002, Tipo: HB7125-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Classe articolo	21G

### Descrizione

DCGT 04T002 HB7125-1 Tipo: HB7125-1  
Rompitrucioli: VF  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 150 m/min

### Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7125-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	VF
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Avanzamento f	0,03 - 0,2 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCGT 04T002
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 150 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura