

Garant**TC. T 110204, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260982 HB7130-2
GTIN	4062406750343
Classe articolo	21G

Descrizione

TC. T 110204 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7130-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Rompitrucioli	VM
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura