


Garant
SCMT 120404, Tipo: HB7130-2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260748 HB7130-2
GTIN	4062406750275
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 120404 HB7130-2 Raggio di curvatura: 0,4 mm
 Tipo: HB7130-2
 Rompitruccioli: VS
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7130-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,4 mm

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura